



CorePro lâmpada LED



CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °
Fluxo Luminoso	1.055 lm
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	105,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80


LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	10 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	95 mA
Potência equivalente	75 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	80 °C

CorePro lâmpada LED

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	10 kWh
Número de registo EPREL	397620
EyeComfort	Sim



Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865
Nome do produto completo	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865
Código do produto completo	871869649758600
Código de encomenda	49758600
N.º material (12NC)	929001163832
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696497586
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696497593

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	110 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865


CorePro lâmpada LED

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

