



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D


Oferecendo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, a MASTER LEDspot LV AR111 é uma solução adaptável perfeita para aplicações de iluminação focal e geral na indústria de hotelaria e de revenda. É particularmente adequada para iluminação geral em que a luz está sempre acesa, como em aplicações de iluminação de destaque criativa em lojas, restaurantes, hotéis e, em especial, galerias, exposições e museus. A MASTER LEDspot LV AR111, com design robusto, oferece vários ângulos de feixe para uma difusão de feixe bem definida. Não emite UV ou infravermelhos no feixe, o que a torna adequada para iluminar objectos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, pinturas, etc.). O controlador inteligente patenteado permite uma ampla compatibilidade com transformadores de halogéneo electrónicos e electromagnéticos existentes. A MASTER LEDspot LV AR111 proporciona enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção sem qualquer redução em termos de luminosidade.

Dados do produto

| Informações gerais | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Casquilho | G53 [G53] | Intensidade luminosa (Nom.) | 3900 cd |
| Vida útil nominal (Nom.) | 40000 h | Designação da cor | Warm White (WW) |
| Ciclo de comutação | 50000X | Ângulo do feixe nominal | 24 ° |
| Tipo técnico | 15-75W | Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 2700 K |
| Dados técnicos de luminosidade | | Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 53,33 lm/W |
| Código da cor | 927 | Consistência da cor | <3 |
| Ângulo do feixe (Nom.) | 24 ° | Índice de restituição cromática (Nom.) | 90 |
| Distribuição de luz | 24D [Feixe médio] | Llmf no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 800 lm | Fluxo luminoso em cone de 90° | 800 lm |
| Fluxo luminoso (nominal) (Nom.) | 800 lm | Dados elétricos e de funcionamento | |
| | | Power (Rated) (Nom) | 15 W |


MASTER LEDspot LV AR111

Dados fotométricos




SDPO_LEDspotL_0027-Spectral Power distribution

Vida útil



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

