

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D MASTER LEDspot LV AR111

Cu noul design care se potrivește perfect, Master LEDspot LV AR111 funcționează acum cu majoritatea corpurilor de iluminat G53 și reprezintă o soluție reală pentru montarea pe vechile instalații. Lampa creează un efect vizual strălucitor și are aplicații în magazine și în industria hotelieră, în spații precum magazine, showroomuri sau galerii. Lumina de înaltă calitate evidențiază culorile reale ale bunurilor expuse și subliniază frumusețea acestora. Acesta are și o durată mare de viață, împreună cu o întreținere puternică a fluxului luminos și a culorilor. Lampa, cu un design minunat, oferă un fascicul luminos bine definit, cu o multitudine de unghiuri de distribuție luminoasă și se potrivește la o diversitate de aplicații. Pe lângă faptul că aceasta adoptă soluția patentată Philips, care asigură compatibilitatea cu o gamă largă de transformatoare electrice de halogen de 12V standard, aceasta oferă și o intensitate ridicată a fasciculului luminos, echivalentă cu cea a spoturilor AR111 de 50W, 75W sau 100W.



Our eco passport

Signify deschide calea către o viață mai luminoasă și o lume mai bună. Inovăm, în cadrul procesului de design, pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător și pentru a oferi beneficii sporite lumii în care ne desfășurăm activitatea.

Știm că acest lucru este important și pentru dumneavoastră. De aceea am creat un pașaport eco ce explică performanțele sociale și de mediu ale produselor noastre în opt domenii prioritare durabile, dezvoltate prin intermediul procesului nostru de design durabil implementat în 1994.



Energie

- Cu reglarea intensității luminoase: Da
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A
- Randament luminos (nominal) (nom.): 62,50 lm/W
- Putere consumată (W) (Nom): 20 W



Circularitate

- Durată de viață nominală (nom.): 25000 h



Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg



Substanțe

- În conformitate cu UE RoHS: Da



Greutate și materiale

- Greutate netă SAP (bucată): 0,160 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lecturi suplimentare la adresa:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.