



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	90,91 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)		70 %
Betrieb und Elektrik		
Netzfrequenz		50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz		50 bis 60 Hz
Energieverbrauch		5,5 W
Lampenstrom (Nom)		50 mA
Äquivalente Leistung		40 W
Startzeit (Nom)		0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht		0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)		0.5
Spannung (Nom)		220-240 V
Temperatur		
Gehäusetemperatur (Nom)		85 °C

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL


Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL
Gesamt-Produktcode	871869650763600
Bestellcode	50763600
Material-Nr. (12NC)	929001175302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696507636
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696507643

Abmessungsskizzen




Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm

Photometrische Daten



General Uniform Lighting




General uniform lighting - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL

Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL

