PHILIPS

Lighting



Essential LEDtube

LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

Essential LEDtube là bóng đèn tuýp LED phù hợp để thay thế cho bóng đèn huỳnh quang T8. Sản phẩm này mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho mục đích chiếu sáng chung, đồng thời tiết kiệm năng lượng nhanh chóng – là giải pháp thân thiện với môi trường.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Tuổi thọ danh định	15.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	765 [CCT of 6500K]
Góc chùm sáng (Danh định)	240 °
Quang thông	800 lm
Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày mát
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<7
Chỉ số hoàn màu (CRI)	73
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	8 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.5
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 45 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	60 °C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài sản phẩm	600 mm

Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Dấu phê duyệt	Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	8 kWh


Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

Essential LEDtube

Tên sản phẩm đầy đủ	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G
Mã sản phẩm đầy đủ	871869664605200
Mã đơn hàng	929001184838
Số vật liệu (12NC)	929001184838
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1


EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696646052
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	8718696646069

Bản vẽ kích thước




Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G	25,68 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm	602,5 mm	27,8 mm


Dữ liệu phân bổ ánh sáng



General uniform lighting - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G




Light Distribution Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G


Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G




Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G

Essential LEDtube

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Tháng 4 14 - dữ liệu có thể thay đổi