



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Nominale levensduur	20.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	65 mA

Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	Linear

Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro LEDlinear MV

Volledige productnaam	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Full EOC	871869652253000
Bestelcode	52253000
Materiaalnr. (12NC)	929001186102
Lokale code	CR7S118MM60W



Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696522530
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696522547

Maatschets




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

