



CorePro LED lineales R7S

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halogéneo. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Vida útil nominal	20.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	300 °
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	124 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	6,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	65 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	Linear

CorePro LED lineales R7S

Aprovação e aplicação


Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
Nome do produto completo	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Código do produto completo	871869652253000



Código de encomenda	52253000
N.º material (12NC)	929001186102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696522530
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696522547

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Dados fotométricos



Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro LED lineales R7S

