



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24Q-3 [G24q-3]
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	950 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Proud zdroje (max.)	400 mA
Proud zdroje (min.)	250 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9

Napětí (jmen.)	20-50 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	76 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Délka výrobku	200 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh


CorePro LED PLC

Product Data

Úplný kód výrobku	871869654115900
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC – výrobek	8718696541159
Objednací kód	54115900
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001200802
Celková hmotnost (kus)	0,088 kg


Rozměrové výkresy



LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Fotometrické údaje





General Information 11 Photo Lighting 11 Page 11

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm





CorePro LED PLC

Životnost




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

