



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC integrerar en LED-ljuskälla i den konventionella lysrörskonstruktionen. Produkten uppfyller grundläggande belysningskrav, ger stora energibesparingar och är miljövänlig, vilket gör den perfekt för uppgradering av befintliga ljuskällor i allmänbelysning.

Produktdata


Allmän information		Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	
Socket	G24Q-3 [G24q-3]		0.5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektfaktor (nom)	0.9
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Spänning (nom)	20-50 V
Driftcykel	50000X		
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	T-ambient (max)	35 °C
Spridningsvinkel (nom)	120 °	T-ambient (min)	-20 °C
Ljusflöde (nom)	950 lm	T-förvaring (max)	65 °C
Färgbeteckning	Vit (WH)	T-förvaring (min)	-40 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	T-Case max. (nom)	76 °C
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W		
Färgbeständighet	<6	Styrenheter och dimring	
Färgåtergivningindex (nom)	83	Dimbara	Nej
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		
Drift och elektricitet		Mekanik och armaturhus	
Ingångsfrekvens	30000-80000 Hz	Produktlängd	200 mm
Power (Rated) (Nom)	9 W		
Lampström (max)	400 mA	Användning och godkännande	
Lampström (min)	250 mA	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Tändningstid (nom)	0,5 s	Energisparande produkt	Yes
		Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC 4P

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869654115900
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC – Produkt	8718696541159
Beställningsnummer	54115900

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	929001200802
Nettovikt (stycke)	0,088 kg


Måttskiss





LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Fotometriska data





General Uniform Lighting
1 - PLC 9W 830 4P G24q-3
Page 10





CorePro LED PLC 4P

Livslängd




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

