



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC är den perfekta uppgraderingslösningen för downlights i en rad olika applikationer för allmänbelysning. Produkten integrerar en LED-ljuskälla i en traditionell lysrörsdesign för att ge avsevärda energibesparingar under hela livslängden - livslängden blir hela dubbelt så lång som för vanliga lysrör.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G24Q-3 [G24q-3]
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	50000X
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Ljusflöde (nom)	1000 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Lampström (max)	400 mA
Lampström (min)	250 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9

Spänning (nom)	20-50 V
Temperatur	
T-ambient (max)	35 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	76 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	200 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	12 kWh

CorePro LED PLC


Produktdata

Fullständig produktkod	871869654117300
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC – Produkt	8718696541173
Beställningsnummer	54117300
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001200902
Nettovikt (stycke)	0,088 kg

Varning och Säkerhet



Måttskiss



LEDtube PLC 9W G24q-3/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Fotometriska data





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





CorePro LED PLC

Livslängd




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

