



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Řada Philips CorePro LED PLC je ideálním řešením pro modernizaci svítidel typu downlight v širokém rozsahu aplikací celkového osvětlení. Integruje světelné zdroje LED do provedení odpovídajícího tradičním zářivkám a nabízí značné úspory energie po celou dobu životnosti, která je oproti zářivkovým alternativám dvojnásobná.

Údaje o produktu


General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	
Patice	G24Q-2 [G24q-2]		0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinník (jmen.)	0.9
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	20-50 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Světelný tok (jmen.)	700 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	700 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	66 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Délka výrobku	100 mm
Power (Rated) (Nom)	6.5 W	Approval and Application	
Proud zdroje (max.)	300 mA	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Proud zdroje (min.)	150 mA	Výrobek šetřící energii	Yes
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLC

Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654121000
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
EAN/UPC – výrobek	8718696541210

Objednávací kód	54121000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001201102
Celková hmotnost (kus)	0,078 kg


Rozměrové výkresy



LEDtube PLC 6.5W G24q-2/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

Fotometrické údaje




General Uniform Lighting
PLC 6.5W G24q-2/840 4P

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 840 700lm





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





CorePro LED PLC

Životnost




LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

