

Đèn CorePro LED PLC 2P

LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Đèn CorePro LED PLC 2P tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho việc thắp sáng trong các ứng dụng chiếu sáng chung: đáp ứng các yêu cầu chiếu sáng cơ bản, đồng thời tiết kiệm năng lượng đáng kể và thân thiện với môi trường.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	G24D-2 [G24d-2]
Tuổi thọ danh định	30.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	840 [CCT of 4000K]
Góc chùm sáng (Danh định)	120 °
Quang thông	700 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	107,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	6,5 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	35 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	25 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 35 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài sản phẩm	100 mm
Hình dạng bóng đèn	PL-C


Đèn CorePro LED PLC 2P

Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	TUV Dấu CE
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	9 kWh

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Tên sản phẩm đầy đủ	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Mã sản phẩm đầy đủ	871869667005700


Mã đơn hàng	929001201508
Số vật liệu (12NC)	929001201508
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696670057
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696670064

Bản vẽ kích thước




Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm


Dữ liệu phân bổ ánh sáng



General uniform lighting - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2




Spectral Power Distribution Colour - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2




Light Distribution Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Đèn CorePro LED PLC 2P


Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2




Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



Life Expectancy Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Đèn CorePro LED PLC 2P

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Tháng 4 14 - dữ liệu có thể thay đổi