



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo Luminoso	250 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	500 cd
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	250 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]

CorePro LEDspot MV

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
Nome do produto completo	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM


Desenho dimensional




Código do produto completo	871869672133900
Código de encomenda	72133900
N.º material (12NC)	929001218632
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696721339
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696721346

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM



General uniform lighting - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D
DIM

