

LEDbulb dekorativ

CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
Technischer Typ	7-55W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	825 [CCT von 2500 K]
Lichtstrom (Nom)	720 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2500 K
Nennlichtausbeute (Nom)	103.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	55 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657571000

LEDbulb dekorativ

Bestell-Produktname	CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD
EAN/UPC - Produkt	8718696575710
Bestellcode	57571000
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001228502
Nettogewicht (Einzelteil)	0.060 kg


Abmessungsskizzen




filament 7W-60W 720lm NAD 2700K E27D

Product	D	C
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	64 mm	148 mm


Photometrische Daten



LED Lamps, Lightcolour /825 GOLD



Classic LEDBulb D 7-55W ST64 825 GOLD



Classic LEDBulb D 7-55W ST64 825 GOLD

LEDbulb dekorativ

