

LEDbulbs decorativa

CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD

La nuova collezione Deco (lampade) trasforma la tua casa con un mix perfetto di luce bianca (calda) e un'esperienza di illuminazione snella e minimalista. Con una durata eccezionale, un risparmio energetico fino al 90%, senza sfarfallio visibile e luminosità istantanea a pieno livello, godrai anche di una luce morbida e uniformemente distribuita con quel fascino trendy e di stile per un'armonia accogliente nel tuo spazio.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata di vita nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X
Tipo tecnico	7-55W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	825 [CCT di 2.500 K]
Flusso luminoso (Nom)	720 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	103,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Wattaggio equivalente	55 W

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh

Dati del prodotto


Codice prodotto completo	871869657571000
Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD
EAN/UPC - Prodotto	8718696575710
Codice d'ordine	57571000
Codice Locale	PHILEDST6455GD

LEDbulbs decorativa

Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
N. materiale (12NC)	929001228502

Peso netto (Pezzo)	0,060 kg
--------------------	----------


Disegno tecnico




filament 7W-60W 720lm NAD 2700K E27D

Product	D	C
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	64 mm	148 mm


Fotometrie



LED Lamps, Lightcolour /825 GOLD



Classic LEDBulb D 7-55W ST64 825 GOLD



Classic LEDBulb D 7-55W ST64 825 GOLD

LEDbulbs decorativa

