

Lámparas LED prémium Vintage Filament

LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD D

Con un diseño tradicional clásico, la nueva familia de lámparas LED Philips Vintage evoca las lámparas incandescentes familiares. Disponible en una variedad de formas gigantes, velas y otros formatos conocidos, proporciona un ajuste imperceptible en tu espacio. Cuando se utiliza como pieza simbólica, agrega una sensación de nostalgia y crea una atmósfera muy agradable para la socialización y la relajación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	820 [CCT of 2000K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	630 lm
Designación de color	Llamas
Temperatura de color correlacionada	2000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80

	70.00
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de la lámpara (nominal)	40 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de	0.5 s
luz	
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	220-240 V


Datasheet, 2023, Abril 29 Datos sujetos a cambios

Lámparas LED prémium Vintage Filament

50 °C
Sí
Ámbar transparente
ST64
7 kWh
LEDClassic 50W ST64 E27 2000K
GOLD D


Nombre del producto completo	LEDClassic 50W ST64 E27 2000K	
	GOLD D	
Full EOC	871869679122600	
Código del pedido	929001228991	
N.° de material (12NC)	929001228991	
Numerador SAP: cantidad por paquete	1	
EAN/UPC: producto/caja	8718696791226	
Numerador: paquetes por caja externa	4	
EAN/UPC - Caja	8718696791233	

Plano de dimensiones




Product	D	С
LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD D	64 mm	148 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD D



General uniform lighting - LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD D

Lámparas LED prémium Vintage Filament



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.