



LED svetelné zdroje

LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4

Zdroje CorePro LEDbulb sú vhodnú do existujúcich svietidiel s objímkou E27 a slúžia ako priama náhrada žiaroviek. Zabezpečujú významnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu. CorePro LED žiarovka predstavuje výborné riešenie pre vaše základné potreby osvetlenia. Poskytuje krásne svetlo a spoľahlivý výkon, ktorý očakávate od LED a to za prijateľnú cenu.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Ekvivalentný výkon	
Pätica	E27 [E27]	60 W	
Nominálna životnosť	15 000 h	Čas spustenia (nom.)	
Spínací cyklus	50 000	0,5 s	
Technológia osvetlenia	LED	Čas zahrievania na 60 % svetla	
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	0,5 s	
Svetelné technické		Účinnosť (zlomok)	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	0,7	
Svetelný tok	806 lm	Napätie (nom.)	
Označenie farby	Teplá biela (WW)	220-240 V	
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K	Teplota	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	84,00 lm/W	Maximálna teplota krytu (nom.)	
Konzistencia farieb	<6	60 °C	
Index podania farieb (CRI)	80	Ovládanie a stmievanie	
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %	Stmievateľné	
Prevádzkové a elektrické		Nie	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz	Mechanické časti a teleso	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz	Povrchová úprava žiarovky	
Spotreba	9,5 W	Matná	
Prúd svetelného zdroja (nom.)	50 mA	Tvar žiarovky	
		G93 [G 93 mm]	
		Schválenie a použitie	
		Vhodné pre akcentačné osvetlenie	
		Nie	
		Spotreba energie kWh/1 000 h	
		10 kWh	
		EyeComfort	
		áno	

LED svetelné zdroje

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4
Úplný názov produktu	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4
Úplný kód produktu	871869658063900
Objednávkový kód	58063900
Č. materiálu (12NC)	929001229201


Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696580639
Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8718696580646

Rozmerový obrázok




Product	D	C
LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	95 mm	128 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4



General uniform lighting – LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4



Light Distribution Diagram – LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4

LED svetelné zdroje

