



Lámparas LED versión estándar

LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	94,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8,5 W
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	100-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	52 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	G30
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	9 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX
Nombre del producto completo	LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX

Full EOC	871869678888200
Código del pedido	929001229371
N.º de material (12NC)	929001229371
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696788882
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718696788899

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	95 mm	128 mm

