




LED fényforrások

LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Sugárzási szög (névleges)	200 fok
Fényáram	1 521 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	101,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	15 W
Fényforrás árama (névleges)	90 mA

Teljesítmény-egyenérték	100 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	G93 [G 93 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	15 kWh
EyeComfort	Igen


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4

LED fényforrások

Teljes terméknev	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4
Full EOC	871869658061500
Rendelési kód	58061500
Cikkszám (12NC)	929001229401
Számláló – mennyiség csomagonként	1


EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696580615
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696580622

Méretezett rajza




Product	D	C
LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	95 mm	128 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour – LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4



General uniform lighting – LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4

Light Distribution Diagram – LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4

LED fényforrások

