



LED svetelné zdroje

LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4

Zdroje CorePro LEDbulb sú vhodnú do existujúcich svietidiel s objímkou E27 a slúžia ako priama náhrada žiaroviek. Zabezpečujú významnú úsporu elektrickej energie a minimalizujú náklady na údržbu. CorePro LED žiarovka predstavuje výborné riešenie pre vaše základné potreby osvetlenia. Poskytuje krásne svetlo a spoľahlivý výkon, ktorý očakávate od LED a to za prijateľnú cenu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Prúd svetelného zdroja (nom.)	
Pätica	E27 [E27]		105 mA
Nominálna životnosť	15 000 h	Ekvivalentný výkon	120 W
Spínací cyklus	50 000	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Technológia osvetlenia	LED	Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Účinnosť (zlomok)	0,7
		Napätie (nom.)	220-240 V
Svetelné technické		Teplota	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Maximálna teplota krytu (nom.)	76 °C
Uhol vyžarovania (nom.)	200 stupeň (stupne)		
Svetelný tok	2 000 lm	Ovládanie a stmievanie	
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Stmievateľné	Nie
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K		
Merný výkon (menovitý) (nom.)	111,00 lm/W	Mechanické časti a teleso	
Konzistencia farieb	<6	Povrchová úprava žiarovky	Matná
Index podania farieb (CRI)	80	Tvar žiarovky	G120 [G 120 mm]
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %		
Prevádzkové a elektrické		Schválenie a použitie	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz	Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Nie
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz	Spotreba energie kWh/1 000 h	18 kWh
Spotreba	18 W	EyeComfort	áno


LED svetelné zdroje

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4
Úplný názov produktu	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4
Úplný kód produktu	871869656759300
Objednávkový kód	56759300


Č. materiálu (12NC)	929001229801
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696567593
Čítateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8718696567609

Rozmerový obrázok




Product	D	C
LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	120 mm	168 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4



General uniform lighting – LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4



Light Distribution Diagram – LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4

LED svetelné zdroje

