



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.


Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	G9 [G9]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus zapnutí	50 000	Spotřeba energie	2,3 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	15 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	25 W
Světelně technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Světelný tok	215 lm	Účinnost (zlomek)	0.7
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Teplota okolí	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	93,48 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

CorePro LEDcapsule MV

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	Kapsle
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
	D


Rozměrové výkresy




Celý název výrobku	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Full EOC	871869657869800
Objednací kód	57869800
Číslo materiálu (12NC)	929001232002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696578698
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718696578704

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D



CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

