



CorePro cápsula LED 230V

CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Esta cápsula de tensão de rede de extremidade única para luminárias de base G9 emite uma luz direccional, tornando-a numa alternativa eficaz às lâmpadas com cápsula de halogéneo. É particularmente adequada à iluminação de tarefas em lojas, hotéis e restaurantes e é ideal para candeeiros de secretária e iluminação de arcas. Compatível com equipamentos existentes com suportes G9 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	G9 [G9]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	215 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	93,48 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	2,3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	15 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	82 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim


CorePro cápsula LED 230V

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Cápsula
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

Nome do produto completo	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D
Código do produto completo	871869657869800
Código de encomenda	57869800
N.º material (12NC)	929001232002
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696578698
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8718696578704


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

CorePro cápsula LED 230V

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D

