

CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

CorePro LEDbulbs är perfekta för dina grundläggande belysningsbehov. De ger vackert ljus och tillförlitlig prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor. De kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	B22 [B22]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	5.5-40W
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W

Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	397621

CorePro LEDbulb

Produktdata

Fullständig produktkod	871869657765300
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827
EAN/UPC – Produkt	8718696577653
Beställningsnummer	57765300
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001233802
Copy Net Weight (Piece)	0.076 kg



Måttskiss

D

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827	60 mm	110 mm


CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 B22 827

Fotometriska data



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Livslängd



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

