



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

CorePro LED -lamppu soveltuu mainiosti perustason valaisutarpeisiin. Se valaisee kauniisti ja toimii luotettavasti, kuten LED-lamppujen pitääkin. CorePro LED -lamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on E27- tai B22-kanta, eli ne on suunniteltu korvaamaan halogeeni- tai hehkulamput. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat huoltokulut 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B22 [B22]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	806 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	8 W
Lampun virta (nim.)	75 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,5
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	85 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampan muoto	A60 [A 60 mm]

CorePro LEDbulb

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	397622
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Koko tuotenimi	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827



Full EOC	871869657763900
Tilauskoodi	57763900
Tuotekoodi (12NC)	929001233902
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696577639
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696577646

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827


CorePro LEDbulb

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

