



Lampes CorePro LEDbulb forme classique



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	B22 [B22]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 8 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 397622


EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827



Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Code EOC	871869657763900
Code de commande	57763900
Code 12NC	929001233902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696577639
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696577646

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

