



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
---	--

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5.5 W
Courant lampe (nom.)	55 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	75 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A60 [A 60 mm]

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 397625

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Nom de produit complet CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Code EOC 871869657757800

Code de commande 57757800

Code 12NC 929001234202


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718696577578

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC – Boîte 8718696577585

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

