



CorePro Plastic LEDbulbs



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Sokkelbase	E27 [E27]	70 %	
Nominell levetid	15 000 time(r)		
Brytersyklus	50 000		
Lighting Technology	LED		
Referanse for fluksmåling	Sphere		
CE-merke	Ja		
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysytelse	470 lm	Effektforbruk	5,5 W
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	lyskildestrom (nom.)	55 mA
Korrelet fargetemperatur (nom)	2700 K	Effekten som tilsvarer	40 W
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85,00 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Effektfaktor (brøk)	0.5
		Spennning (nom.)	220-240 V
		Temperatur	
		Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C

CorePro Plastic LEDbulbs

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	397625
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827



Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
Full EOC	871869657757800
Lokal kodebeskrivelse	3700409
Bestillingskode	57757800
Materialenr. (12NC)	929001234202
Lokal bestillingskode	3700409
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696577578
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696577585

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

