



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

CorePro LEDbulbs kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna. CorePro LEDbulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och tillförlitliga prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor.

Produktdata


Allmän information		Tändningstid (nom)	
Socket	E27 [E27]		0,5 s
Nominell livslängd (nom)	15000 h	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Driftcykel	50000X	Effektfaktor (nom)	0,5
Teknisk typ	5,5-40W	Spänning (nom)	220-240 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]	T-Case max. (nom)	75 °C
Spridningsvinkel (nom)	200 °	Styrenheter och dimring	
Ljusflöde (nom)	470 lm	Dimbara	Nej
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Mekanik och armaturhus	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Lampans ytbehandling	Frostad
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,00 lm/W	Användning och godkännande	
Färgbeständighet	<6	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Färgåtergivningindex (nom)	80	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Produktdata	
Drift och elektricitet		Fullständig produktkod	871869657757800
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
Power (Rated) (Nom)	5,5 W	EAN/UPC - Produkt	8718696577578
Lampström (nom)	55 mA		
Motsvarande effekt	40 W		

CorePro LEDbulb

Beställningsnummer	57757800
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001234202

Nettovikt (stycke)	0,076 kg
--------------------	----------



Måttskiss



Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K E27 ND


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Fotometriska data



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Livslängd



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

