



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827

Becul LED CorePro este becul perfect pentru nevoile tale de bază în iluminat. Oferă lumină frumoasă și performanțe de încredere pe care le așteptați de la LED la un preț accesibil. Becurile LED CorePro sunt compatibile cu aparatele de iluminat existente cu un soclu E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor incandescente. Acestea oferă economii uriașe de energie de 80% și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, reduce costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	200 °
Flux luminos	1.055 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	95,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	11 W
Curent lampă (nom.)	95 mA
Echivalent putere	75 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

CorePro LEDbulb

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	A60 [A 60 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	11 kWh
Număr de înregistrare EPREL	397627
EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827



Numele complet al produsului	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827
Full EOC	871869649076100
Cod de comandă	49076100
Număr material (12NC)	929001234402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696490761
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696490778

Cote



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Date fotometrice



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827


CorePro LEDbulb

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827

