



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den tillförlitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-lampor. CorePro LEDbulbs kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljuskvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000
Flödesmättningsreferens	Sphere
Nivå	CorePro
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	1521 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
Lampström (nom)	120 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

CorePro Plastic LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	397632

Produktdata

Fullständig produktkod	87186965776700
------------------------	----------------

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
EAN/UPC – Produkt	8718696577677
Beställningsnummer	57767700
Lokal kod	8292227
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001235002
Net Weight (Piece)	0,076 kg


Måttskiss




CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Fotometriska data




CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 830



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 830


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriska data




SDPO_LED Bulb_0023-Spectral Power distribution

Livslängd



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

