



SceneSwitch LED – lamput

LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Tietty tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkua. Philipsin SceneSwitch LEDbulbs –lamput on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa lampussa, kynttilälamput tai spottivalossa. Et tarvitse himmennintä! Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi. Paina vain katkaisinta. Voi käyttää nykyisellä katkaisijalla! Uusia asennuksia ei tarvita.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	100 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Värimerkki	Lämmin / erityisen lämmin / todella lämmin
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Virrankulutus	2 5 8 W
Lampun virta (nim.)	100 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.5
Jännite (nim.)	220–240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	A60 [A 60 mm]

SceneSwitch LED -lamput

Merkinnät ja luokitukset


Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4
Koko tuotenimi	LED Scene Switch 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4
Full EOC	871869658884002
Paikallisen koodin kuvaus	4720367


Tilauskoodi	58884002
Tuotekoodi (12NC)	929001236558
Paikallinen koodi	4720367
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696588840
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
EAN/UPC – laatikko	8718696747766

Mittapiirros




Product	D	C
LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4	61 mm	111 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

SceneSwitch LED -lamput


Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4




General uniform lighting - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4




Light Distribution Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND 1SRT4

SceneSwitch LED -lamput

