



Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar



Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar, klasik enkandesan mum ve şamdanın bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Geleneksel ampullere kıyasla enerji maliyetlerinde yaklaşık %90 tasarruf sağlarken güzel, dekoratif sıcak beyaz ışık sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E14 [E14]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	20.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış ölçüm referansı	Sphere
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işık Akısı	250 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	125,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %


Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	2 W
Lamba Akımı (Nom)	20 mA
Güç Eşleniği	25 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,4
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	36 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf

Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar

Lamba Biçimi	B35 [B 35 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	2 kWh
EPREL Kayıt Numarası	387351
Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL


Tam ürün adı	Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL
Tam ürün kodu	871869657407200
Sipariş kodu	57407200
Malzeme No. (12NC)	929001238302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696574072
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696574089

Boyutlu çizim




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	35 mm	97 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL


Klasik filaman LED mumlar ve şamdanlar

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL

