



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S -LED-valonlähde vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Lamppu suuntaa valoa joka suuntaa halogeenilampun tavoin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan viihtyisän tunnelman, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7s
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	128,57 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	14 W
Lampun virta (nim.)	74 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,8
Jännite (nim.)	220-240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	90 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Lineaarinen


Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E

CorePro LEDlinear MV

Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	14 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	465217
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
Koko tuotenimi	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
Full EOC	871869657881000



Paikallisen koodin kuvaus	4720347
Tilauskoodi	57881000
Tuotekoodi (12NC)	929001243802
Paikallinen koodi	4720347
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696578810
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696578827

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour – CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

General uniform lighting – CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro LEDlinear MV

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

