



Other LEDtube

LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	S14D [S14d]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	140 °
Světelný tok (jmen.)	250 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83,33 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s


Účinník (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Délka výrobku	300 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energií	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Other LEDtube

Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869658605100
Objednávací název produktu	LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4
EAN/UPC – výrobek	8718696586051
Objednávací kód	58605100

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	4
Materiál č. (12NC)	929001249301
Celková hmotnost (kus)	0,100 kg



Rozměrové výkresy



Product	D	A1
LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	266,8 mm


TLED 3W-35W 250lm 160D 2700K S14D ND

Fotometrické údaje



LEDtube 300mm, 500mm WW

LEDtube 3W 300mm WW 250lm



LEDtube 3W 300mm WW 250lm

Other LEDtube

