



Other LEDtube

LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Lampa Philips LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego. Spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczne oszczędności energii i jest przyjazne dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	S14D [S14d]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	140 °
Strumień Świetlny	250 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83,33 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Zużycie energii	3 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa


Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie

Other LEDtube

Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4
Pełna nazwa produktu	LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4
Full EOC	871869658605100



Kod zamówienia	58605100
Materiał Nr (12NC)	929001249301
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696586051
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC - Opakowanie	8718696586068

Rysunki techniczne




Product	D	A1
LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	266,8 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4

General uniform lighting - LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4



Light Distribution Diagram - LED 3W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Other LEDtube

