

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF on edullinen lediratkaisu,. joka sopii korvaamaan T8-loistelamput. Se tarjoaa luonnollisen valon, joka sopii yleisvalaistuskäyttöön. sekä välitöntä energiansäästöä, joten se on ympäristöä säästävä ratkaisu.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta	800 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	88,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkötiedot	
Viivatiheys	20000-80000 Hz
Syöttötaajuus	20000-80000 Hz
Virrankulutus	9 W
Lampun virta (suurin)	400 mA
Lampun virta (min.)	200 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	30-80 V

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	T8

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


CorePro LEDtube InstantFit HF

Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Full EOC	871869665217600


Paikallisen koodin kuvaus	4721567
Tilauskoodi	65217600
Tuotekoodi (12NC)	929001249502
Paikallinen koodi	4721567
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696652176
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696652183

Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.