



Lámparas LED versión estándar

LEDBulb 23W E27 6500K 100-240V A110 ARG

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	3.000 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	130,43 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	23 W
Equivalente en potencia en vatios	200 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,9 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	100-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A110 [A 110 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	23 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDBulb 23W E27 6500K 100-240V A110 ARG
Nombre del producto completo	LEDBulb 23W E27 6500K 100-240V A110 ARG

Full EOC	871869666002700
Código del pedido	929001269012
N.º de material (12NC)	929001269012
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696660027
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696660034

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDBulb 23W E27 6500K 100-240V A110 ARG	110 mm	204 mm

