



CorePro LEDbulb

ESS LEDBulb 8-48W E27 6500K 230V A60 TR

CorePro LED ampul, temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için mükemmel bir ampuldür. LED'den beklediğiniz güzel ışık ve güvenilir performansı uygun fiyata sağlar. CorePro LED ampuller, E27 veya B22 duya sahip mevcut armatürlerle uyumludur ve enkandesan ampullerin değiştirilmesi için tasarlanmıştır. %80'e varan büyük enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sağlar. 15.000 saatlik kullanım ömrü sunarak bakım maliyetlerini düşürür.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Güç Tüketimi	
Kapak Tabanı	E27 [E27]	Lamba Akımı (Nom)	64 mA
Nominal kullanım ömrü	10.000 h	Güç Eşleniği	48 W
Anahtar Döngüsü	20.000	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Aydınlatma Teknolojisi	LED	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Işık Teknik Ayrıntıları		Voltaj (Nom)	220-240 V
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]	Sıcaklık	
Işık Akısı	640 lm	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	90 °C
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı	Kontroller ve Dim Etme	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Dim Edilebilir	Hayır
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80,00 lm/W	Mekanik ve Muhafaza	
Renk Tutarlılığı	<6	Lamba Kaplaması	Buzlu
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Lamba Biçimi	A60 [A 60 mm]
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %	Onay ve Uygulama	
Çalıştırma ve Elektrik		Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Hat Frekansı	50 to 60 Hz	Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz		

CorePro LEDbulb

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	8 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	ESS LEDBulb 8-48W E27 6500K 230V A60 TR
Tam ürün adı	ESS LEDBulb 8-48W E27 6500K 230V A60 TR
Tam ürün kodu	871869665724900


Sipariş kodu	65724900
Malzeme No. (12NC)	929001270507
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696657249
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718696657256

Boyutlu çizim




Product	D	C
ESS LEDBulb 8-48W E27 6500K 230V A60 TR	60 mm	106 mm


Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDBulb 8-48W E27 6500K 230V A60 TR



Light Distribution Diagram - ESS LEDBulb 8-48W E27 6500K 230V A60 TR



General uniform lighting - ESS LEDBulb 8-48W E27 6500K 230V A60 TR

CorePro LEDbulb

