



Tubos LED Essential T5 Mains

CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX

Essential LEDtube T5 es una solución LED asequible que resulta adecuada para reemplazar las lámparas fluorescentes T5. Gracias a su diseño único, el tubo LED Philips Essential T5 Mains se puede instalar directamente en luminarias que funcionan con conexión de tensión de red. El producto brinda un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros de energía instantáneos. Es una solución ecológica.

Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia | | Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. 0.5 s (nom.) | |
|--|-----------------------|--|-----------|
| Base de casquillo | G5 [G5] | Factor de potencia (nom.) | 0.92 |
| Vida útil nominal (nom.) | 30000 h | Voltaje (nom.) | 100-240 V |
| Ciclo de conmutación | 50000X | | |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | | Temperatura | |
| Código de color | 865 [CCT de 6,500 K] | T ambiente (máx.) | 45 °C |
| Flujo lumínico (nom.) | 1850 lm | T ambiente (mín.) | -20 °C |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 6500 K | T de almacenamiento (máx.) | 65 °C |
| Consistencia del color | <6 | T de almacenamiento (mín.) | -40 °C |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 80 | Temperatura máxima (nom.) | 70 °C |
| Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % | | |
| Mecánicos y de carcasa | | Controles y regulación | |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz | Regulable | No |
| Power (Rated) (Nom) | 16 W | | |
| Corriente de lámpara (máx.) | 175 mA | Datos técnicos de la luz | |
| Corriente de lámpara (mín.) | 70 mA | Longitud de producto | 1200 mm |
| Hora de inicio (nom.) | 0,5 s | | |

Tubos LED Essential T5 Mains

Aprobación y aplicación


| | |
|---|----|
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A+ |
|---|----|

Datos de producto

| | |
|-------------------------------|--|
| Código de producto completo | 871869666754500 |
| Nombre de producto del pedido | CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX |
| EAN/UPC - Producto | 8718696667545 |

| | |
|--|--------------|
| Código de pedido | 929001275312 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 20 |
| N.º de material (12NC) | 929001275312 |
| Peso neto (pieza) | 0,162 kg |

Plano de dimensiones



TLED 100-240V 16-28W 240D 6500K G5 ND

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|-------|---------|-----------|-----------|
| CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX | 15,8 mm | 19 mm | 1149 mm | 1156,1 mm | 1163,2 mm |

