



Tubos LED Essential T5 Mains

ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX

Essential LEDtube T5 es una solución LED asequible que resulta adecuada para reemplazar las lámparas fluorescentes T5. Gracias a su diseño único, el tubo LED Philips Essential T5 Mains se puede instalar directamente en luminarias que funcionan con conexión de tensión de red. El producto brinda un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros de energía instantáneos. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G5 [G5]
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	30000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]
Flujo lumínico (nom.)	900 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	900 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Corriente de lámpara (máx.)	75 mA

Corriente de lámpara (mín.)	30 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,92
Voltaje (nom.)	100-240 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	70 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Tubos LED Essential T5 Mains


Datos técnicos de la luz	
Longitud de producto	600 mm

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+

Datos de producto	
Código de producto completo	871869666758300
Nombre de producto del pedido	ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX

EAN/UPC - Producto	8718696667583
Código de pedido	929001275512
Local Code	929001275512
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	929001275512
Peso neto (pieza)	0,080 kg

Plano de dimensiones



TLED 100-240V 8-14W 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

