



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	120 °
Fluxo Luminoso	550 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	110,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	41 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]


Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sim

CorePro LEDspot MV

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Nome do produto completo	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
Código do produto completo	871869668688100
Código de encomenda	68688100
N.º material (12NC)	929001297232



Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696686881
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696686898

Desenho dimensional




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	55 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LEDspot MV

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

