



CorePro lâmpada LED



CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80


LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	48 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C

CorePro lâmpada LED

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	397633
EyeComfort	Sim



Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830
Nome do produto completo	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830
Código do produto completo	871869657993000
Código de encomenda	57993000
N.º material (12NC)	929001304532
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696579930
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696579947

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830


CorePro lâmpada LED

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

