



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

CorePro LEDbulbs är perfekta för dina grundläggande belysningsbehov. De ger vackert ljus och tillförlitlig prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor. De kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	5-40W
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W

Lampström (nom)	48 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	397633


CorePro LEDbulb

Produktdata

Fullständig produktkod	871869657993000
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830
EAN/UPC – Produkt	8718696579930
Beställningsnummer	57993000
Lokal kod	8291385

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001304532
Copy Net Weight (Piece)	0,076 kg


Måttskiss




CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm


Fotometriska data



CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60





CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60



CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60

CorePro LEDbulb

Livslängd



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

