



CorePro LEDEstándar



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	107 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	70 mA

Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Número de registro EPREL	397635
EyeComfort	Sí

CorePro LEDEstándar

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830
Full EOC	871869657771400
Código de pedido	57771400



Código 12NC	929001304732
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696577714
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696577721

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

