



CorePro lâmpada LED



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)		70 %	
Casquilho	E27 [E27]				
Em conformidade com RoHS da UE	Sim				
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h				
Ciclo de comutação	50000X				
Tipo técnico	7.5-60W				
Referência de medição de fluxo	Sphere				
Dados técnicos de luminosidade		Dados elétricos e de funcionamento			
Código da cor	830 [CCT de 3000 K]	Frequência de entrada	50 a 60 Hz		
Abertura de feixe (Nom.)	200 °	Power (Rated) (Nom)	7,5 W		
Fluxo luminoso (Nom.)	806 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	70 mA		
Designação da cor	White (WH)	Potência equivalente	60 W		
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	107,00 lm/W	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s		
Consistência da cor	<6	Fator de potência (Nom.)	0,5		
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	Tensão (Nom.)	220-240 V		
		Temperatura			
		T-máxima na caixa (Nom)	85 °C		
		Controles e regulação			
		Regulável	false		

CorePro lâmpada LED

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	A60 [A 60 mm]

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	397635

Dados do produto

Código do produto completo	871869657771400
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830
EAN/UPC – Produto	8718696577714
Código de encomenda	57771400
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001304732
Peso líquido SAP (Peça)	0,076 kg


Desenho dimensional




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Dados fotométricos




CorePro LEDbulb 60W E27 830 FR A60



CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60


CorePro lâmpada LED

Dados fotométricos




CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60

Vida útil



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

