



Foco para fiestas

13.5PAR38/PER/YELLOW/ND/ULW/G/120V 4/1FB

Los Philips PAR 38 de 13.5 vatios brindan una luz brillante y colorida, perfecta para ocasiones especiales, fiestas y festividades. Estas luces PAR 38 están disponibles en hasta cuatro colores diferentes y ofrecen un toque festivo a la iluminación del hogar. Ilumina tu casa y celebra con color usando estos focos LED de bajo consumo.

Datos del producto

| Información general | |
|--|-----------------------------------|
| Tapa-base | E26 [Single Contact Medium Screw] |
| Vida útil nominal | 10.950 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50.000 |
| Vida útil promedio (horas) | 10.950 hora(s) |
| Lighting Technology | LED |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|----------|
| Código de color | Yellow |
| Designación de color | Amarillo |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 90 lm/W |
| Consistencia de color | < 6 |
| Índice de producción de color (IRC) | - |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|-----------------------------------|--------|
| Frecuencia de línea | 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Consumo de energía | 13,5 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 165 mA |
| Equivalente en potencia en vatios | 90 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0,5 s |

| | |
|---|-------|
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.5 |
| Voltaje (nominal) | 120 V |

| Temperatura | |
|-----------------------------|-------|
| T° estuche máxima (nominal) | 69 °C |

| Controles y atenuación | |
|------------------------|----|
| Regulable | No |

| Mecánica y carcasa | |
|--------------------|----------------------------|
| Acabado de la luz | Amarillo |
| Material del foco | Cristal |
| Forma del foco | PAR38 [PAR 4.75 in/121 mm] |

| Aprobación y aplicación | |
|---------------------------------|-------|
| Apto para iluminación acentuada | Sí |
| Consumo de energía kWh/1000 h | - kWh |
| EyeComfort | Sí |

Foco para fiestas

Información del producto

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del producto del pedido | 13.5PAR38/PER/ YELLOW/ND/ULW/G/120V 4/1FB |
| Nombre del producto completo | 13.5PAR38/PER/ YELLOW/ND/ULW/G/120V 4/1FB |
| Código del pedido | 929001306613 |
| N.º de material (12NC) | 929001306613 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Numerador SAP: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 046677469085 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 4 |
| EAN/UPC - Caja | 50046677529906 |

