



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

CorePro LEDbulbs är perfekta för dina grundläggande belysningsbehov. De ger vackert ljus och tillförlitlig prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor. De kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information		Temperatur	
Socket	E27 [ E27]	Lampström (nom)	115 mA
EU RoHS-kompatibel	Ja	Motsvarande effekt	100 W
Nominell livslängd (nom)	15000 h	Tändningstid (nom)	0,5 s
Driftcykel	50000X	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Teknisk typ	12.5-100W	Effektfaktor (nom)	0,5
Flödesmättningsreferens	Sphere	Spänning (nom)	220-240 V
Ljusteknik		Styrenheter och dimring	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]	Dimbara	Nej
Spridningsvinkel (nom)	200 °	Mekanik och armaturhus	
Ljusflöde (nom)	1521 lm	Lampans ytbehandling	Frostad
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Lampform	A60 [ A 60mm]
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Användning och godkännande	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	121 lm/W	Energieffektivitetsklass	E
Färgbeständighet	<6	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
Färgåtergivningsindex (nom)	80	EPREL-registreringsnummer	397637
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %		
Drift och elektricitet			
Ingångsfrekvens	50-60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	12,5 W		

# CorePro LEDbulb

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869651030800
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840
EAN/UPC – Produkt	8718696510308
Beställningsnummer	51030800
Lokal kod	8292228

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001312402
Copy Net Weight (Piece)	0,076 kg



## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm


## CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

## Fotometriska data



## CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60



## CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60



## CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60

# CorePro LEDbulb

## Livslängd



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

