



CorePro lâmpada LED



CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	E27 [E27]		70 %
Vida útil nominal	15.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Ciclo de comutação	50.000	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Tecnologia de iluminação	LED	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Referência de medição de fluxo	Sphere	Consumo de Energia	12,5 W
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Corrente de lâmpada (Nom.)	115 mA
Caraterísticas técnicas da luz		Potência equivalente	100 W
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fluxo Luminoso	1.521 lm	Fator de potência (Fração)	0.5
Designação da cor	Luz natural fria	Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura de cor correlacionada	6500 K	Temperatura	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	121,00 lm/W	T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Consistência da cor	<6		
Color rendering index (CRI)	80		

CorePro lâmpada LED

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	13 kWh
Número de registo EPREL	397638
EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865
------------------------------	--



Nome do produto completo	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865
Código do produto completo	871869657781300
Código de encomenda	57781300
N.º material (12NC)	929001312502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696577813
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696577820

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865	60 mm	110 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865


CorePro lâmpada LED

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 865

