



Lámparas LED Essential

ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Power (Rated) (Nom)		14 W
Base de casquillo	E27 [E27]	Corriente de lámpara (nom.)	120 mA	
Vida útil nominal (nom.)	10000 h	Equivalente de potencia	120 W	
Ciclo de conmutación	50000X	Hora de inicio (nom.)	0,5 s	
Tipo técnico	14-120W	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Factor de potencia (nom.)	0,5	
Código de color	765 [CCT de 6,500 K]	Voltaje (nom.)	220-240 V	
Ángulo de haz (nom.)	150 °	Temperatura		
Flujo lumínico (nom.)	1521 lm	Temperatura máxima (nom.)	85 °C	
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1521 lm	Controles y regulación		
Designación de color	Luz de día fría	Regulable	No	
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	Datos técnicos de la luz		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108,00 lm/W	Acabado de la lámpara	Mate	
Consistencia del color	<7	Aprobación y aplicación		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	70	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+	
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %			
Mecánicos y de carcasa				
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz			


Lámparas LED Essential

Datos de producto

Código de producto completo	871869960543800
Nombre de producto del pedido	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR
EAN/UPC - Producto	8718699605438
Código de pedido	929001312571

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	929001312571
Peso neto (pieza)	0,060 kg


Plano de dimensiones





A60 220-240V 12.5W-100W 6500K E27 ND

Product	D	C
ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



CorePro LEDbulb 100W E27 865 FR A60



Lámparas LED Essential

Vida útil



LEDbulb 100W E27 840 FR A60



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

