



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	18.5-120W

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °
Fluxo luminoso (Nom.)	2000 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2000 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	108,11 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	150 mA
Potência equivalente	120 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

CorePro LEDbulb

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada Frosted (FR)

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) A+

Consumo de energia kWh/1000 h 19 kWh

Dados do produto

Código do produto completo 871869670167600

Nome de produto da encomenda CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67

EAN/UPC – Produto 8718696701676

Código de encomenda 70167600


Numerador – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 10

N.º material (12NC) 929001313202

Peso líquido (Peça) 0,120 kg


Desenho dimensional




A67 220-240V 18W-120W 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67	69 mm	132 mm

Dados fotométricos




LEDbulb 120W E27 827 FR A67



LEDbulb 120W E27 827 FR A67


CorePro LEDbulb

Dados fotométricos




LEDbulb 120W E27 827 FR A67

Vida útil



LEDbulb 120W E27 827 FR A67



LEDbulb 120W E27 827 FR A67

